

PHILIPS

Bóng đèn

LED

10W-65(65W GLS, 12W CFL)W

E27

Trắng

8718699639693



Trải nghiệm đèn LED ánh sáng trắng ấm

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

Đèn chất lượng cao

- Tìm hiểu về ánh sáng

Ánh sáng vượt trội

- Bật sáng tức thì

Được thiết kế để trông hoàn mỹ, ngay cả khi bật hay tắt đèn

- Cho vẻ đẹp hoàn mỹ dù bật hay tắt đèn

Những nét chính

Tìm hiểu về ánh sáng



Nhiệt độ màu: ánh sáng có thể có nhiệt độ màu khác nhau, thể hiện bằng đơn vị Kelvin (K). Bóng đèn có giá trị Kelvin thấp sẽ tạo ra một ánh sáng ấm áp và

thư thái hơn, trong khi những bóng đèn có giá trị Kelvin cao hơn sẽ tạo ra ánh sáng mát mẻ, nhiều năng lượng hơn. CRI: chỉ số hoàn màu (CRI) được sử dụng để mô tả ảnh hưởng của nguồn sáng đối với biểu hiện màu sắc. Ánh sáng tự nhiên có CRI là 100. CRI của bóng đèn LED Philips luôn cao hơn 80, đảm bảo màu sắc như thật và tự nhiên.

Bật sáng tức thì

Cho vẻ đẹp hoàn mỹ dù bật hay tắt đèn



"Chiếc bóng đèn dây tóc xinh đẹp này tạo nét phong cách và vẻ hoài niệm cho mọi căn phòng. Cho vẻ đẹp hoàn mỹ dù bật hay tắt đèn."

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Công nghệ: LED
- Loại thủy tinh: Sương giá

Kích thước đèn

- Chiều cao: 10,8 cm
- Khối lượng: 0,029 kg
- Chiều rộng: 6 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 6 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Tuổi thọ danh định: 6.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 130 °
- Màu sắc đồng nhất: 7SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 70
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Danh mục màu ánh sáng: Trắng
- Quang thông danh định: 710 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 65 mA
- Hiệu quả: 71 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8718699639693
- EOC: 871869963969300
- Tên sản phẩm: LED Bulb 10W E27 3000K HV 1PF/20 GMGC

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: >0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 10 W
- Công suất tương đương: 65(65W GLS, 12W CFL) W

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 10,8 cm

Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 130 °
- Tuổi thọ định mức: 6.000 h
- Quang thông định mức: 710 lm

- Công suất định mức: 10 W

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz



Ngày phát hành:
2023-04-04
Phiên bản: 0.315

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com