

# PHILIPS

## Грушевидная

светодиодный

12 Вт–80 Вт (лампы общего назначения: 80 Вт, лампы CFL: 15 Вт)

E27

Белый

8718699639730



## Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше

### Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

### Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

# Особенности

## Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают

теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

## Мгновенное включение Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Регулировка яркости: нет
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Матовый

## размеры лампы

- высота: 10,8 см
- Вес: 0,036 kg
- ширина: 6 см

## срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 6 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 6 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

## световые характеристики

- ширина светового пучка: 130 °
- Цветность: 7SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 70
- цветовая температура: 3000 К
- Категория оттенка света: Белый
- Номинальная светоотдача: 900 лм
- время запуска: <0.5 с
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

## другие характеристики

- сила тока лампы: 75 mA
- Эффективность: 75 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8718699639730
- EOC: 871869963973000
- Название изделия: LED Bulb 12W E27 3000K HV 1PF/20 GMGC

## потребляемая мощность

- коэффициент мощности: >0.5
- напряжение: 220–240 Вt
- мощность в ваттах: 12 В
- эквивалент мощности лампы накаливания: 80(80W GLS, 15W CFL) В

**расчетные значения**

- Расчетная ширина светового пучка: 130 °
- расчетный срок службы: 6 000 часов
- расчетная световая отдача: 900 лм
- расчетная мощность: 12 В



Дата выпуска: 2020-08-01  
Версия: 0.203

© 2020 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)