

PHILIPS

Грушевидная

светодиодный

19–155 Вт

E27

теплый белый

8718699640514



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря современному и элегантному дизайну эта диммируемая лампа идеально заменит стандартную матовую лампу.

Свет высочайшего качества

- Отсутствие видимого мерцания

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом

вы не увидите даже намека на мерцание.

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный

Размеры лампы

- Высота: 15,5 см
- Вес: 0,15 kg
- Ширина: 8 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 2150 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: нет

Другие характеристики

- сила тока лампы: 170 mA
- Эффективность: 113 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699640514
- EOC: 871869964051400
- Название изделия: LEDBulb 19W E27 3000K 230VA80 1CT/6APR

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 19 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 155(155W for Incandescent;35W CFL) В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): 4 star for UAE, A for RCA, 3 Tick for SG

Размеры и вес изделия

- Длина: 15,5 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 2150 лм
- Номинальная пиковая интенсивность: N/A cd
- расчетная мощность: 19 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699640514
- Масса нетто: 0,147 kg
- Масса брутто: 0,187 kg
- Высота: 16,200 см
- Длина: 8,200 см
- Ширина: 8,200 см
- Номер материала (12NC): 929002004049



Дата выпуска: 2021-05-05
Версия: 0.84

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com