

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

19 Вт – 155 Вт

E27

Тепле біле світло



8718699640514



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні лампи Philips випромінюють тепле біле світло, приємне для очей, відрізняються довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки сучасному та елегантному дизайну ця лампа з регулюванням яскравості стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Без помітного мерехтіння

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

Найважливіше

Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтіти, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори,

які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВИТЛОДІОДНА

Розміри лампи

- Висота: 15,5 см
- Вага: 0,15 kg
- Ширина: 8 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 10 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 150 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Категорія кольору світла: Тепле біле світло
- Номінальний світловий потік: 2150 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

Різне

- EyeComfort: Ні

Інші характеристики

- Струм у лампі: 170 mA
- Ефективність: 113 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699640514
- EOC: 871869964051400
- Назва продукту: LEDBulb 19W E27 3000K 230VA80 1CT/6APR

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 19 W
- Еквівалент потужності (Вт): 155(155W for Incandescent;35W CFL) W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 15,5 cm

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 2150 lm
- Номінальна пікова інтенсивність: N/A cd
- Номінальна потужність: 19 W

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699640514
- Вага нетто: 0,147 kg
- Вага брутто: 0,187 kg
- Висота: 16,200 cm
- Довжина: 8,200 cm
- Ширина: 8,200 cm
- Артикул (12NC): 929002004049



Дата виходу: 2021-09-23
Версія: 0.93

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com