

PHILIPS

Lampu

LED

19W-160W

E27

Cool Daylight

8718699640538



Bohlam lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu Philips LED menghadirkan cahaya kuning yang indah, awet, dan penghematan energi langsung yang signifikan. Dengan desain modern dan elegan, lampu yang dapat diredupkan ini sempurna untuk mengganti lampu biasa.

Lampu berkualitas tinggi

- Tidak berkedip

Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.

Didesain agar terlihat cantik saat menyala dan mati

- Terlihat cantik saat mati dan menyala

Kelebihan Utama

Tidak berkedip

Bila lampu berkedip cepat, tidak akan nyaman di mata, mengakibatkan sakit kepala, dan bahkan memicu serangan bagi penderita epilepsi fotosensitif. Sangat tidak menyenangkan dan harus dihindari. LED dapat berkedip karena respons cepat terhadap arus driver. Namun, karena Philips LED dirancang sedemikian rupa sehingga variasi dalam output arus driver diminimalkan, menghilangkan faktor-faktor penyebab berkedip. Jadi, Anda tidak akan melihatnya sedikit pun.

Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

Terlihat cantik saat mati dan menyala



"Lampu menawan ini dilengkapi filamen yang terlihat, sehingga menambah gaya dan nostalgia untuk setiap ruangan. Terlihat cantik saat menyala dan mati."

Spesifikasi

Karakteristik

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu non-directional
- Soket: E27
- Teknologi: LED

Dimensi lampu

- Tinggi: 15,5 cm
- Berat: 0,15 kg
- Lebar: 8 cm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 10 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 10.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks kesesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight
- Flux cahaya nominal: 2300 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika

Lain-lain

- EyeComfort: Tidak

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 170 mA
- Efikasi: 121 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8718699640538
- EOC: 871869964053800
- Nama produk: LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51
- Voltase: 220–240 V
- Watt: 19 W
- Watt yang setara: 160(160W for Incandescent;35W CFL) W
- Label Efisiensi Energi (EEL): 4 star for UAE, A for RCA, 3 Tick for SG

Dimensi & berat produk

- Panjang: 15,5 cm

Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 150 °
- Masa pakai terukur: 10.000 jam
- Flux cahaya terukur: 2300 lm
- Tingkat intensitas puncak: N/A cd
- Daya listrik terukur: 19 W

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50–60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8718699640538
- Berat bersih: 0,147 kg
- Berat kotor: 0,187 kg
- Tinggi: 16,200 cm
- Panjang: 8,200 cm
- Lebar: 8,200 cm
- Nomor bahan (12NC): 929002004149



Tanggal dikeluarkan:
2021-01-12
Versi: 0.85

© 2021 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.