

PHILIPS

หลอดไฟ

LED

19 วัตต์ - 160 วัตต์

E27

โทนแสงสีขาว

8718699640538



หลอดไฟ LED ทนสมัยเพื่อ บ้านคุณ

หลอดไฟ LED ของ Philips ให้แสงสีขาวอบอุ่นที่สว่างงาม พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยการออกแบบที่ดูทันสมัยและสง่างามทำให้หลอดไฟหรือแสงได้ดวงนี้ลงตัว เหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไฟดั้งเดิมแบบฝ้าของคุณ

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- เชื่อมโยงได้กับข้อมูลที่ Philips ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

ออกแบบมาให้ดูดีอยู่เสมอทั้งในยามปิดและยามเปิด

- ดูดีทั้งในยามปิดและเปิด

ไฮไลท์

ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

เมื่อไฟของคุณกระพริบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว อาจไม่ติดดวงตาของคุณ ทำให้เกิดอาการปวดหัว และกระตังทำให้ผู้ที่มีความไวต่อแสงมีอาการกำเริบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนาและไม่ควรจะเกิดขึ้น หลอดไฟ LED สามารถกระพริบเนื่องจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสของไดรฟ์เวอร์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไฟ LED ของ Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการผันแปรในกระแสของไดรฟ์เวอร์ซึ่งกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระพริบ ดังนั้นคุณจะไม่เห็นแสงกระพริบแม้สักนิดเดียว

ไม่มีรังสียูวี หรือ อินฟราเรด

ลำแสงจากหลอดไฟปราศจากอินฟราเรด จึงไม่แผ่รังสีความร้อน และไม่มีแสงอัลตราไวโอเล็ต เนื้อผ้าและสิ่งของที่อยู่ภายใต้แสงนี้จึงไม่ซีดจาง

ดูดีทั้งในยามปิดและเปิด



"โคมไฟแสนสวยงามที่มาพร้อมไส้หลอดที่มองเห็นได้เหล่านี้ช่วยสะท้อนสไตล์ในตัวคุณ และใส่ความรู้สึกถึงวันวานให้ทุกห้องของคุณ ดูดีทั้งในยามปิดและยามเปิด"

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะ

- หรีแสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- เทคโนโลยี: LED

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 15.5 cm
- น้ำหนัก: 0.15 kg
- ความกว้าง: 8 cm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 10 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- อายุการใช้งานสั้น: 10,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 2300 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สายยตา: ไม่มี

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 170 mA
- ประสิทธิภาพ: 121 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699640538
- EOC: 871869964053800
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.51
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 19 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 160(160W for Incandescent;35W CFL) W
- ฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEL): 4 star for UAE, A for RCA, 3 Tick for SG

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 15.5 cm

ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 150 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 10,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 2300 lm
- ความเข้มข้นสูงสุด: N/A cd
- อัตรากำลัง: 19 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699640538
- น้ำหนักสุทธิ: 0.147 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.187 kg
- ความสูง: 16.200 cm
- ความยาว: 8.200 cm
- ความกว้าง: 8.200 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002004149



วันที่ออก: 2021-03-01
เวอร์ชัน: 0.85

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com