

# PHILIPS

## Ampul (Kısılabilir)


9 W-60 W

E27

Dimleme



8718699645786



## Ne kadar kısarsanız, ışık o kadar sıcak olur.

Philips WarmGlow LED'ler, günlük ışığınızı geleneksel lambaların rahat tonlarına kadar kısabilmenizi sağlar. Böylece ne kadar kısarsanız, ışık o kadar sıcak görünür. Bu özellik, bu LED'leri kısıldığında sadece daha az parlak hale gelen kısılabilir standart LED'lerden ayırır. Ayrıca WarmGlow lambalar artık, doğal ışıkla karşılaştırılabilen ve evinizin gerçek renklerini görmeye yardımcı olan 90 Renk Oluşturma Dizini ile geliştirilmiştir. İster akşamları kanepede rahatlıyor olun ister gününüze parlak bir başlangıç yapıyor olun, Philips WarmGlow LED'ler ihtiyaçlarınıza uyan, doğru ışığa sahiptir.

### Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

### Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü tüpler - 15 yıla kadar dayanır

### Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Sıcak ışığa kısılabilir

# Özellikler

## Standart akkorların yerine geçer

Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

## Sıcak ışığa kısılabilir

Bu kısılabilir ampul ile 2200 K değerindeki sıcak ışığı 2700 K değerine kısılabilirsiniz. Ne kadar kısarsanız ışık o kadar sıcak olur.

## 15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü ile, tüplerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Evet
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Şeffaf

## Ampul boyutları

- Yükseklik: 14,3 cm
- Ağırlık: 0,06 kg
- Genişlik: 6,4 cm

## Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000

## Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 90
- Renk sıcaklığı: 2700-2200 K
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Başlama süresi: <0,5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık

## Diğer özellikler

- Lamba akımı: 55 mA
- Verim: 89 lm/W

## Paketleme bilgileri

- EAN: 8718699645786
- EOC: 871869964578600
- Ürün başlığı: LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4

#### Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.7
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 9 W
- Watt eşdeğeri: 60 W
- Enerji Verimliliği Etiket: A+

#### Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Nominal güç: 9 W

#### Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699645786
- Net ağırlık: 0,055 kg
- Brüt ağırlık: 0,091 kg
- Yükseklik: 19,600 cm
- Uzunluk: 7,200 cm
- Genişlik: 10,500 cm
- Malzeme numarası (12NC):  
929002019201



Yayın tarihi: 2020-08-03  
Sürüm: 0.272

© 2020 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)