

PHILIPS

Ampul (Dim edilebilir)

9 W-60 W

E27

Dimleme



8718699645823



Ne kadar kısarsanız, ışık o kadar sıcak olur.

Philips WarmGlow LED'ler, günlük ışığınızı geleneksel lambaların rahat tonlarına kadar kısabilmenizi sağlar. Böylece ne kadar kısarsanız, ışık o kadar sıcak görünür. Bu özellik, bu LED'leri kısıldığında sadece daha az parlak hale gelen kısılabilir standart LED'lerden ayırır. Ayrıca WarmGlow lambalar artık, doğal ışıkla karşılaştırılabilen ve evinizin gerçek renklerini görmeye yardımcı olan 90 Renk Oluşturma Dizini ile geliştirilmiştir. İster akşamları kanepede rahatlıyor olun ister gününüze parlak bir başlangıç yapıyor olun, Philips WarmGlow LED'ler ihtiyaçlarınıza uyan, doğru ışığa sahiptir.

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü tüpler - 15 yıla kadar dayanır

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Sıcak ışığa kısılabilir

Özellikler

Standart akkorların yerine geçer

Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

Sıcak ışığa kısılabılır

Bu kısılabılır ampul ile 2200 K değerindeki sıcak ışığı 2700 K değerine kısılabılırsınız. Ne kadar kısarsanız ışık o kadar sıcak olur.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü ile, tüplerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabılır: Evet
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan glob
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Şeffaf

Ampul boyutları

- Yükseklik: 14,1 cm
- Ağırlık: 0,07 kg
- Genişlik: 9,5 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 90
- Renk sıcaklığı: 2700-2200 K
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Başlama süresi: <0,5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 55 mA
- Verim: 89 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699645823
- EOC: 871869964582300
- Ürün başlığı: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 SRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.7
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 9 W
- Watt eşdeğeri: 60 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 14,1 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Nominal güç: 9 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699645823
- Net ağırlık: 0,070 kg
- Brüt ağırlık: 0,147 kg
- Yükseklik: 19,500 cm
- Uzunluk: 10,400 cm
- Genişlik: 10,400 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929002019401



Yayın tarihi: 2022-01-05
Sürüm: 0.391

© 2022 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com