

PHILIPS

Грушевидная

светодиодный

14 Вт–84 Вт

E27

теплый белый

8718699651398



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Свет высочайшего качества

- Отсутствие видимого мерцания

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.

Нечто большее, чем просто освещение

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Особенности

Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования



Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов по доступной цене.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Регулировка яркости: нет
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Матовый

размеры лампы

- высота: 12 см
- Вес: 0,065 kg
- ширина: 6,5 см

срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

световые характеристики

- ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 1521 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

другие характеристики

- сила тока лампы: 110 mA
- Эффективность: 108 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699651398
- EOC: 871869965139800
- Название изделия: LEDBulb 14W E27 2700K 230V 1CT/6 AU

потребляемая мощность

- коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- мощность в ваттах: 14 В
- эквивалент мощности лампы накаливания: 84(for halogen replacement) В
- Маркировка энергоэффективности: A+

расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 1521 лм
- расчетная мощность: 14 В

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699651398
- Масса нетто: 0,124 kg
- Масса брутто: 0,142 kg
- Высота: 11,700 см
- Длина: 6,700 см
- ширина: 6,700 см
- Номер материала (12NC): 929001252949



Дата выпуска: 2020-08-03
Версия: 0.70

© 2020 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.