

PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

светодиодный

5–40 Вт

E27

теплый белый

Уменьшение яркости света

8718699654375



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов Philips по доступной цене.

Мгновенное включение Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Другие продукты
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

Размеры лампы

- Высота: 14,2 см
- Вес: 0,094 kg
- Ширина: 11,2 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 500 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- сила тока лампы: 25 mA
- Эффективность: 100 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699654375
- EOC: 871869965437500
- Название изделия: LEDmodern 40W Diamond E27 827 CL D RCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.8
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): A+

Размеры и вес изделия

- Длина: 14,2 см

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 500 лм
- расчетная мощность: 5 В

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699654375
- Масса нетто: 0,096 kg
- Масса брутто: 0,166 kg
- Высота: 17,200 см
- Длина: 13,200 см
- Ширина: 18,200 см
- Номер материала (12NC):
929001935713



Дата выпуска: 2021-03-01
Версия: 0.22

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com