

PHILIPS

Лампа (з регулюванням
яскравості)

СВІТЛОДІОДНА


6,5 Вт – 40 Вт

E27

Полум'я

Регулювання яскравості

8718699654399



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — універсальне рішення освітлення для повсякденних справ всередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи, причому без погіршення якості освітлення.

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

Найважливіше

Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи Philips за доступною ціною.

Миттєве ввімкнення Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Так
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного світла
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозора бурштинова

Розміри лампи

- Висота: 28,6 см
- Вага: 0,31 kg
- Ширина: 20 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2000 K
- Категорія кольору світла: Полум'я
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 820 | CCT of 2000K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 40 mA
- Ефективність: 72 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699654399
- EOC: 871869965439900
- Назва продукту: Vintage 40W E27 G200 GOLD DIM

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.7
- Напруга: 230 V
- Потужність (Вт): 6,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W
- Рівень енергоефективності: A+

Розміри та вага продукту

- Довжина: 28,6 см

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Номінальна потужність: 6.5 W

Технічні характеристики

- Частота: 50 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699654399
- Вага нетто: 0,360 kg
- Вага брутто: 0,700 kg
- Висота: 32,000 cm
- Довжина: 22,500 cm
- Ширина: 22,500 cm
- Артикул (12NC): 929001873413



Дата виходу: 2021-03-01
Версія: 0.22

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.