PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

светодиодный

6,5 Вт–40 Вт

E27

очень теплый

Уменьшение яркости света

8718699654412



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов Philips по доступной цене.

Мгновенное включение

Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный янтарь

Размеры лампы

- Высота: 29,3 см
- Вес: 0,27 kg
- Ширина: 16 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2000 K
- Категория оттенка света: очень теплый
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 820 | CCT of 2000K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- сила тока лампы: 40 mA
- Эффективность: 72 лм/Вт

Информация об упаковке

- EAN: 8718699654412
- EOC: 871869965441200
- Название изделия: Vintage 40W E27 A160 GOLD DIM

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 230 Вт
- Мощность в ваттах: 6,5 Вт
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 Вт
- Маркировка энергоэффективности (EEL): A+

Размеры и вес изделия

- Длина: 29,3 см

Технические характеристики

- Частота: 50 Hz

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 470 лм
- расчетная мощность: 6.5 В

Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.26

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com