

# PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

6 Вт – 60 Вт

E27

Hue White

8718699654535



## Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Нечто большее, чем просто освещение

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования
- Мгновенное включение

### Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

# Особенности

**Простая светодиодная лампа для ежедневного использования**



Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного

общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов по доступной цене.

**Мгновенное включение**  
**Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии**



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

## Размеры лампы

- Высота: 10,4 см
- Вес: 0,033 kg
- Ширина: 6 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

## Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 К
- Категория оттенка света: Белый свет
- Номинальная светоотдача: 570 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 50 mA
- Эффективность: 95 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8718699654535
- EOC: 871869965453500
- Название изделия: LEDClassic 6-60W A60 E27 830 CL ND

#### Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 6 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В

#### Размеры и вес изделия

- Длина: 10,4 см

#### Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 570 лм
- расчетная мощность: 6 В

#### Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699654535
- Масса нетто: 0,030 kg
- Масса брутто: 0,052 kg
- Высота: 12,000 см
- Длина: 6,600 см
- Ширина: 6,600 см
- Номер материала (12NC): 929001974513



Дата выпуска: 2022-12-05  
Версия: 0.218

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)