

PHILIPS
светодиодный
Грушевидная
6–60 Вт
E27
Холодный дневной свет

8718699654559



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Нечто большее, чем просто освещение

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования
- Мгновенное включение

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

PHILIPS

Особенности

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования



Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного

общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов по доступной цене.

Мгновенное включение
Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Характеристики

характеристики лампы

- регулировка яркости: нет
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Чистый звук

размеры лампы

- высота: 10,4 см
- Вес: 0,033 kg
- ширина: 6 см

срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 а
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- цветовая температура: 6500 K
- Категория оттенка света: холодный дневной свет
- Номинальная светоотдача: 600 lm
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

другие характеристики

- сила тока лампы: 50 mA
- содержание ртути: 0 mg
- Эффективность: 100 lm/W

Информация об упаковке

- EAN: 8718699654559
- EOC: 871869965455900
- Название изделия: LEDClassic 6-60W A60 E27 865 CL ND

потребляемая мощность

- коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 V
- мощность в ваттах: 6 W
- эквивалент мощности лампы накаливания: 60 W

расчетные значения

- расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 600 lm
- расчетная мощность: 6 W

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699654559
- Масса нетто: 0,030 kg
- Масса брутто: 0,052 kg
- высота: 12,000 cm
- Длина: 6,600 cm
- ширина: 6,600 cm
- SAP EAN/UPC — фрагмент: 8718699654559
- Номер материала (12NC): 929001974613
- EAN/UPC — пример использования: 8718699654566
- Масса брутто в SAP, для изделия с EAN (шт.): 0,052 kg
- Масса нетто: 0,030 kg
- Высота в SAP (шт.): 12,000 cm
- Длина в SAP (шт.): 6,600 cm
- Ширина в SAP (шт.): 6,600 cm



Дата выпуска: 2020-03-31
Версия: 0.197

© 2020 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com