

PHILIPS

Грушевидная

светодиодный

4–40 Вт

E27

Белый

8718699654573



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Нечто большее, чем просто освещение

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования
- Мгновенное включение

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования



Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного

общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов по доступной цене.

Мгновенное включение
Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

характеристики лампы

- Регулировка яркости: нет
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

размеры лампы

- высота: 10,4 см
- Вес: 0,033 kg
- ширина: 6 см

срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- цветовая температура: 3000 K
- Категория оттенка света: Белый
- Номинальная светоотдача: 380 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

другие характеристики

- сила тока лампы: 35 mA
- Эффективность: 95 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699654573
- EOC: 871869965457300
- Название изделия: LEDClassic 4-40W A60 E27 830 CL ND

потребляемая мощность

- коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220-240 Вt
- мощность в ваттах: 4 В
- эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

расчетные значения

- расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 380 лм
- расчетная мощность: 4 В

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699654573
- Масса нетто: 0,030 kg
- Масса брутто: 0,052 kg
- Высота: 12,000 см
- Длина: 6,600 см
- ширина: 6,600 см
- Номер материала (12NC):
929001974713



Дата выпуска: 2020-08-03
Версия: 0.200

© 2020 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com