PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

4–40 Вт

E27

Холодный дневной свет

8718699654597



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Нечто большее, чем просто освещение

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования
- Мгновенное включение

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

8718699654597

Особенности

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов по доступной цене.

Мгновенное включение
Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

характеристики лампы
- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

Размеры лампы
- Высота: 10,4 см
- Вес: 0,033 kg
- Ширина: 6 см

Срок службы
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

Световые характеристики
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 K
- Категория оттенка света: холодный дневной свет
- Номинальная светоотдача: 400 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее
- EyeComfort: Да

Другие характеристики
- Сила тока лампы: 35 mA
- Эффективность: 100 лм/Вт

Информация об упаковке
- EAN: 8718699654597
- EOC: 871869965459700
- Название изделия: LEDClassic 4-40W A60 E27 865 CL ND

Энергопотребление
- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 4 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

Размеры и вес изделия
- Длина: 10,4 см

Расчетные значения
- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 400 лм
- расчетная мощность: 4 В

Технические характеристики
- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки
- EAN/UPC — продукт: 8718699654597
- Масса нетто: 0,030 kg
- Масса брутто: 0,052 kg
- Высота: 12,000 см
- Длина: 6,600 см
- Ширина: 6,600 см
- Номер материала (12NC): 929001974813

Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.279

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com