

PHILIPS
СВІТЛОДІОДНА
Лампа
4 Вт – 40 Вт
E27
Білий

8718699654610



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — універсальне рішення освітлення для повсякденних справ всередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи, причому без погіршення якості освітлення.

Більш, ніж просто освітлення

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання
- Миттєве ввімкнення

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

PHILIPS

Найважливіше

Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання



Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально

задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи за доступною ціною.

Миттєве ввімкнення
Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВИТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозоре світло

Розміри лампи

- Висота: 14 см
- Вага: 0,04 kg
- Ширина: 6,4 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (при 2,7 год./день): 10 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Категорія кольору світла: Білий
- Номінальний світловий потік: 380 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 35 mA
- Вміст ртуті: 0 mg
- Струм у лампі: 95 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699654610
- EOC: 871869965461000
- Назва продукту: LEDClassic 4-40W ST64 E27 830 CL ND

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 4 W
- Еквівалент потужності: 40 W

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації:
10 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 380 lm
- Номінальна потужність: 4 W

Розміри та вага в упаковці

- SAP EAN/UPC – штука:
8718699654610
- EAN/UPC – упаковка:
8718699654627
- Вага брутто позиції EAN за SAP (шт):
0,078 kg
- Вага нетто (штуки): 0,048 kg
- Висота за SAP (шт): 15,200 cm
- Довжина SAP (шт): 7,000 cm
- Ширина SAP (шт): 7,000 cm



Дата виходу: 2019-11-08
Версія: 0.136

© 2019 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com