

PHILIPS
светодиодный
Грушевидная
6–60 Вт
E27
Белый

8718699654634



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Нечто большее, чем просто освещение

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования
- Мгновенное включение

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

PHILIPS

Особенности

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования



Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного

общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов по доступной цене.

Мгновенное включение
Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Характеристики

характеристики лампы

- регулировка яркости: нет
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Чистый звук

размеры лампы

- высота: 14 см
- Вес: 0,04 kg
- ширина: 6,4 см

срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 а
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- цветовая температура: 3000 K
- Категория оттенка света: Белый
- Номинальная светоотдача: 570 lm
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

другие характеристики

- сила тока лампы: 50 mA
- содержание ртути: 0 mg
- сила тока лампы: 95 lm/W

Информация об упаковке

- EAN: 8718699654634
- EOC: 871869965463400
- Название изделия: LEDClassic 6-60W ST64 E27 830 CL ND

потребляемая мощность

- коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 V
- мощность в ваттах: 6 W
- эквивалент мощности лампы накаливания: 60 W

расчетные значения

- расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 570 lm
- расчетная мощность: 6 W

Размеры и вес упаковки

- SAP EAN/UPC — фрагмент: 8718699654634
- EAN/UPC — пример использования: 8718699654641
- Масса брутто в SAP, для изделия с EAN (шт.): 0,078 kg
- Масса нетто (шт.): 0,048 kg
- Высота в SAP (шт.): 15,200 cm
- Длина в SAP (шт.): 7,000 cm
- Ширина в SAP (шт.): 7,000 cm



Дата выпуска: 2019-11-08
Версия: 0.136

© 2019 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com