

PHILIPS

Грушевидная

светодиодный

4–40 Вт

E14

Белый

8718699654658



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Нечто большее, чем просто освещение

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования
- Мгновенное включение

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования



Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного

общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов по доступной цене.

Мгновенное включение
Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Свечевидная лампа ненаправленного света
- Розетка: E14
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

Размеры лампы

- Высота: 9,7 см
- Вес: 0,017 kg
- Ширина: 3,5 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 К
- Категория оттенка света: Белый
- Номинальная светоотдача: 380 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- сила тока лампы: 35 mA
- Эффективность: 95 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699654658
- EOC: 871869965465800
- Название изделия: LEDClassic 4-40W B35 E14 830 CL ND

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вt
- Мощность в ваттах: 4 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 9,7 см

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 380 лм
- расчетная мощность: 4 В

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699654658
- Масса нетто: 0,063 kg
- Масса брутто: 0,077 kg
- Высота: 11,900 см
- Длина: 4,000 см
- Ширина: 4,000 см
- Номер материала (12NC): 929001975513



Дата выпуска: 2021-03-01
Версия: 0.201

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com