

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

4 Вт – 40 Вт

E14

Білий

8718699654658



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — універсальне рішення освітлення для повсякденних справ всередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи, причому без погіршення якості освітлення.

Більш, ніж просто освітлення

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання
- Миттєве ввімкнення

Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

Найважливіше

Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання



Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально

задовольнить основні потреби у освітленні. Її приємний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи за доступною ціною.

Миттєве ввімкнення
Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного світла
- Цоколь: E14
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозоре світло

Розміри лампи

- Висота: 9,7 см
- Вага: 0,017 kg
- Ширина: 3,5 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 10 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Категорія кольору світла: Білий
- Номінальний світловий потік: 380 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 35 mA
- Ефективність: 95 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699654658
- EOC: 871869965465800
- Назва продукту: LEDClassic 4-40W B35 E14 830 CL ND

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 4 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 9,7 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 380 lm
- Номінальна потужність: 4 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699654658
- Вага нетто: 0,063 kg
- Вага брутто: 0,077 kg
- Висота: 11,900 cm
- Довжина: 4,000 cm
- Ширина: 4,000 cm
- Артикул (12NC): 929001975513



Дата виходу: 2021-09-23
Версія: 0.209

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.