

PHILIPS  
СВІТЛОДІОДНА  
Лампа  
4 Вт – 40 Вт  
E14  
Холодне денне світло

8718699654672



## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — універсальне рішення освітлення для повсякденних справ всередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи, причому без погіршення якості освітлення.

### Більш, ніж просто освітлення

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання
- Миттєве ввімкнення

### Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

**PHILIPS**

# Найважливіше

Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання



Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально

задовольнить основні потреби у освітленні. Її прийнятний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи за доступною ціною.

Миттєве ввімкнення  
Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

## Характеристики

### Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-свічка розсіяного освітлення
- Цоколь: E14
- Технологія: СВИТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозоре світло

### Розміри лампи

- Висота: 9,7 см
- Вага: 0,017 kg
- Ширина: 3,5 см

### Надійність

- Середній термін експлуатації (при 2,7 год./день): 10 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

### Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Категорія кольору світла: Холодне денне світло
- Номінальний світловий потік: 400 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

### Різне

- EyeComfort: Так

### Інші характеристики

- Струм у лампі: 35 mA
- Вміст ртуті: 0 mg
- Струм у лампі: 100 lm/W

### Інформація про упаковку

- EAN: 8718699654672
- EOC: 871869965467200
- Назва продукту: LEDClassic 4-40W B35 E14 865 CL ND

#### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 4 W
- Еквівалент потужності: 40 W

#### Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації:  
10 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 400 lm
- Номінальна потужність: 4 W

#### Розміри та вага в упаковці

- SAP EAN/UPC – штука:  
8718699654672
- EAN/UPC – упаковка:  
8718699654689
- Вага брутто позиції EAN за SAP (шт):  
0,077 kg
- Вага нетто (штуки): 0,063 kg
- Висота за SAP (шт): 11,900 cm
- Довжина SAP (шт): 4,000 cm
- Ширина SAP (шт): 4,000 cm



Дата виходу: 2019-11-08  
Версія: 0.136

© 2019 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)