

# PHILIPS

หลอดไฟ (หรี่แสงได้)

LED

8.5 วัตต์-60 วัตต์

ขั้ว E27

โทนแสงอุ่น

การหรี่ (Dimming)

8718699654894



## พบกับไฟ LED หรี่แสงได้ โทนขาวอบอุ่น

หลอดไฟ LED ทันสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร  
คุณประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลด  
ความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

**แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง**

- หรี่แสงได้
- สว่างขึ้นในที่ทันที

# ไฮไลท์

## หรีแสงได้

สามารถใช้หลอดไฟนี้กับตัวหรีไฟส่วนใหญ่เพื่อสร้างบรรยากาศในแบบที่คุณต้องการด้วยการหรีแสงที่นุ่มนวลถึง 10% ของระดับแสงสูงสุด

กรุณาตรวจสอบแผงผังการใช้งานร่วมกันได้สำหรับความสามารถในการหรีแสงเพื่อให้แน่ใจว่าตัวหรีไฟของคุณบางตัวจะสามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟนี้ได้

## สว่างขึ้นในทันที

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- หรีแสงได้: ได้
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภทของกระจก: ฝา

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 11 cm
- น้ำหนัก: 0.06 kg
- ความกว้าง: 6 cm

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 200 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 2200-2700 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงอุ่น
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 806 lm
- เวลาในการติดสว้าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

## คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 45 mA
- ประสิทธิภาพ: 94 lm/W

## ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699654894
- EOC: 871869965489400
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 8.5-60W A60 E27 2700K FR D AU/BC

## การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.7
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 8.5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60(60W GLS, 14W CFL) W
- ฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: A+

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 11 cm

## ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 200 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 806 lm
- อัตรากำลัง: 8.5 W

## ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50 to 60

## ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699654894
- น้ำหนักสุทธิ: 0.050 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.075 kg
- ความสูง: 15.300 cm
- ความยาว: 6.500 cm
- ความกว้าง: 7.200 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001352579



วันที่ออก: 2020-09-22  
เวอร์ชัน: 0.72

© 2020 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)