

PHILIPS

燈泡 (可調光)

LED

8.5W-60W

E27

暖色光

調光

8718699654894



體驗可調式、暖白光 LED 燈

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

讓燈光超越照明

- 可調式
- 立即亮起

產品特點

可調式

此款燈泡可與大多數調光器搭配使用，可流暢調光至完整亮度的 10%，協助營造喜歡的

氛圍。請查看亮度調節相容性表格，以確定 **立即亮起** 特定的調光器是否能與此燈泡搭配使用。

規格

特性

- 可調式: 是
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 技術: LED
- 玻璃類型: 霧面

燈泡尺寸

- 高度: 11 cm
- 重量: 0.06 kg
- 寬度: 6 cm

耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

照明特性

- 光束角度: 200 °
- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2200-2700 K
- 光色類別: 暖色光
- 額定光通量: 806 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他特性

- 燈電流: 45 mA
- 效率: 94 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8718699654894
- EOC: 871869965489400
- 產品名稱: LEDBulb 8.5-60W A60 E27 2700K FR D AU/BC

耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 8.5 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 60(60W GLS, 14W CFL) W
- 節能標章 (EEL): A+

產品尺寸與重量

- 長度: 11 cm

額定值

- 額定光束角度: 200 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 806 lm
- 額定功率: 8.5 W

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.73

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com