

# PHILIPS

## Bombilla

30 W - 200 W

E27

Blanco cálido



8718699662240



## Luz blanca cálida con una excelente calidad de luz

Sustituye lámparas incandescentes estándar

### Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

### Elige una solución sostenible

- Tubos de larga duración: hasta 15 años
- Mejor para tu bolsillo y el planeta

### Luz más allá del concepto de iluminación

- Encendido instantáneo

# Destacados

## Blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es perfecta para la iluminación doméstica.

## Sustituye lámparas incandescentes estándar

Con su forma habitual y atractiva, esta bombilla LED de bajo consumo es perfecta para sustituir bombillas incandescentes tradicionales.

## Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de los tubos luminosos y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

## Ahorra hasta un 90 % de energía

La tecnología LED ahorra hasta un 90 % de energía en comparación con una bombilla estándar. Es totalmente rentable, ahorra dinero año tras año y ayuda a proteger el medio ambiente.

## Encendido instantáneo

# Especificaciones

## Características

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Portabombilla: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Mate

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 19,4 cm
- Peso: 0,275 kg
- Anchura: 11 cm

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 150 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanco cálido
- Flujo lumínico nominal: 3450 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 150 mA
- Eficiencia: 115 lm/W

#### Información del embalaje

- EAN: 8718699662240
- EOC: 871869966224000
- Título del producto: LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6

#### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.95
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 30 W
- Potencia equivalente: 200 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+

#### Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 19,4 cm

#### Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 150 °
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 3450 lm
- Potencia nominal: 30 W

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.366

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)