

PHILIPS

Ljuskälla

30 W–200 W

E27

Varmvit



8718699662240



Varmvitt ljus med utmärkt ljuskvalitet

Ersätter traditionella glödlampor

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar standardglödlampor i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Lysrör med lång livslängd – varar upp till 15 år
- Bättre för både plånboken och planeten

Ljus är mer än belysning

- Snabbstart

Funktioner

Varmvitt, påminner om skenet från en glödlampa



Ljuskällan har en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för belysning i hemmet.

Ersätter traditionella glödlampor

Den här energisparande LED-ljuskällan med sin vackra design och välbekanta form är det perfekta och hållbara alternativet till traditionella glödlampor.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta rör ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Upp till 90 % energibesparing

Med LED-teknologi sparar du upp till 90 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

Snabbstart

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Nej
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27
- Teknologi: LED
- Typ av glas: Frostad

Storlek

- Höjd: 19,4 cm
- Vikt: 0,275 kg
- Bredd: 11 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 en
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 50 000

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 150 °
- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljuskategori: Varmvit
- Nominellt ljusflöde: 3450 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Övriga egenskaper

- Ström: 150 mA
- Effektivitet: 115 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699662240
- EOC: 871869966224000
- Produkttitel: LED 200W A110 E27 WW 230V FR ND 1PF/6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.95
- Spänning: 220-240 V
- Wattal: 30 W
- Wattmotsvarighet: 200 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+

Produktens mått och vikt

- Längd: 19,4 cm

Märkvärden

- Beräknad spridningsvinkel: 150 °
- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 3450 lm
- Specifierad effekt: 30 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.363

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com