

PHILIPS

Oliva e sfera

LED


2 W - 25 W

E27

Luce bianca calda



8718699664763



Una lampadina senza eguali

Forme familiari che conosci e ami. Ti offrono l'aspetto classico delle lampade a incandescenza, consumando circa l'80% di energia in meno. L'ampia apertura del fascio luminoso consente una distribuzione perfetta e completa della luce.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina alogena standard

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfette per l'illuminazione generale

Una luce che non è solo illuminazione

- Tecnologia LED moderna dallo stile vintage

In evidenza

LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Sostituisce la lampadina alogena standard



Lampadina LED a risparmio energetico con design e forma accattivanti nonché dimensioni contenute. La lampadina sostitutiva perfetta e sostenibile per le luci alogene tradizionali.

Perfette per l'illuminazione generale



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

LED dallo stile vintage

Le lampadine LED Classic a risparmio energetico combinano la tecnologia LED all'avanguardia e il design vintage.

Specifiche

Caratteristiche

- Dimmerabile: No
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada unidirezionale
- Attacco: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo di vetro: Trasparente

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 8 cm
- Peso: 0,016 kg
- Larghezza: 4,5 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Luce colorata: Luce bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 250 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Massima intensità luminosa istantanea

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 20 mA
- Efficienza: 125 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699664763
- EOC: 871869966476300
- Nome prodotto: LED classic 25W P45 E27 WWCLND2PF/SRT10

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.41
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 2 W
- Wattaggio lampada equivalente: 25 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 8 cm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 250 lm
- Potenza nominale: 2 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699664763
- Peso netto: 0,032 kg
- Peso lordo: 0,048 kg
- Altezza: 14,400 cm
- Lunghezza: 4,700 cm
- Larghezza: 5,700 cm
- Numero del materiale (12NC): 929001238721



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.251

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com