

PHILIPS

bohlam

LED

8W-60W (60W GLS, 14 WCFL)

E27

Kuning

8718699669058



Lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan pencahayaan umum terbaik untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Dirancang agar nyaman di mata

Kelebihan Utama

Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

Tidak mengandung merkuri Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang terlalu kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang, Anda dapat menerangi dunia menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: frosted

Dimensi lampu

- Tinggi: 12,2 cm
- Berat: 0,081 kg
- Lebar: 6,25 cm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 280 °
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Kategori Warna Cahaya: Putih
- Flux cahaya nominal: 806 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

Lain-lain

- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 78 mA
- Efikasi: 100 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8718699669058
- EOC: 871869966905800
- Nama produk: LED Sensor 8-60W A60 E27 WH FR ND 1PF/6

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 8 W
- Watt yang setara: 60 W

Dimensi & berat produk

- Panjang: 12,2 cm

Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 280 °
- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 806 lm
- Daya listrik terukur: 8 W

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718699669058
- Berat bersih: 0,050 kg
- Berat kotor: 0,075 g
- Tinggi: 15,300
- Panjang: 6,500
- Lebar: 7,200
- Nomor bahan (12NC): 929002058507



Tanggal dikeluarkan:
2023-11-09
Versi: 0.368

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com