

# PHILIPS

Bóng đèn

LED

8W-60(60W GLS, 14WCFL)W

E27

Trắng

8718699669058



## Đèn LED sáng rực rỡ có chất lượng ánh sáng cao

Bóng đèn LED Philips này có nhiều hình dạng quen thuộc với ánh sáng rực rỡ, tự nhiên. Có tuổi thọ gấp hai lần các đèn sợi đốt, bóng đèn LED Philips hoàn toàn phù hợp cho máy hút mùi.

### **Đèn chất lượng cao**

- Ánh sáng mát mẻ, tràn đầy năng lượng

### **Lựa chọn cho giải pháp bền vững**

- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 15 năm

### **Ánh sáng vượt trội**

- Sử dụng trong tủ lạnh và tủ đông

# Những nét chính

## 3500K [Đèn LED]



Bóng đèn này có nhiệt độ màu 3500K cung cấp ánh sáng mát mẻ, tràn đầy năng lượng, giúp bạn có được một bầu không khí hiệu khách hoàn hảo để tiếp

đón bạn bè hoặc dịu mắt khi ngồi đọc sách.

## Tuổi thọ trung bình định mức 15.000 giờ



Với tuổi thọ lên đến 15.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 15 năm.

## Bóng đèn chuyên dụng cho thiết bị gia dụng

Bạn có thể sử dụng bóng đèn Philips cho tủ lạnh trong tủ lạnh, tủ đông hoặc những nơi tương tự có nhiệt độ vận hành thấp. Dễ dàng thay bóng đèn cho thiết bị gia dụng bằng bóng đèn Philips cho tủ lạnh có tuổi thọ dài.

# Các thông số

## Đặc điểm

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Công nghệ: LED
- Loại thủy tinh: Sương giá

## Kích thước đèn

- Chiều cao: 12,2 cm
- Khối lượng: 0,081 kg
- Chiều rộng: 6,25 cm

## Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

## Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 280 °
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Danh mục màu ánh sáng: Trắng
- Quang thông danh định: 806 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì

## Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

## Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 78 mA
- Hiệu quả: 100 lm/W

## Thông tin đóng gói

- EAN: 8718699669058
- EOC: 871869966905800
- Tên sản phẩm: LED Sensor 8-60W A60 E27 WH FR ND 1PF/6

#### Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 8 W
- Công suất tương đương: 60 W
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): A+

#### Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 12,2 cm

#### Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 280 °
- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 806 lm
- Công suất định mức: 8 W

#### Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

#### Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm:  
8718699669058
- Trọng lượng thực: 0,050 kg
- Tổng trọng lượng: 0,075 kg
- Chiều cao: 15,300 cm
- Chiều dài: 6,500 cm
- Chiều rộng: 7,200 cm
- Mã số chất liệu (12NC):  
929002058507



Ngày phát hành:  
2021-04-12  
Phiên bản: 0.173

© 2021 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)