

# PHILIPS

Lámpara

LED

8 W-60 W (60 W GLS,  
14 W CFL)

E27

Luz fría de día

8718699669072



## Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Estos focos LED de Philips ofrecen una forma familiar acompañada por una luz brillante y natural. Con duración dos veces más larga que las lámparas incandescentes, los focos LED de Philips son la opción perfecta para tu campana extractora.

### Luz de alta calidad

- Fría, luz de día

### Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

### Luz más allá de la iluminación

- Para uso en refrigeradores y congeladoras

# Destacados

## Fría, luz de día



Este foco tiene una temperatura de color de 6500 K y es la más alta temperatura de color disponible en esta categoría. Por lo tanto brinda un efecto de iluminación que es la más cercana a la de la luz natural. Esto le

ayudará a concentrarse y disfrutar cada detalle.

## Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

## Foco para lámpara de función especial

Los focos para refrigeradores de Philips se pueden usar en refrigeradores, congeladoras y lugares similares sujetos a bajas temperaturas de funcionamiento. Reemplaza fácilmente esta iluminación con este foco para refrigeradores de Philips y obtén una larga vida útil.

# Especificaciones

## Características

- Regulable: NO
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccional
- Toma de corriente: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Satinado

## Dimensiones del producto

- Alto: 12.2 cm
- Peso: 0.081 kg
- Ancho: 6.25 cm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 280 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Categoría de color de la luz: Luz fría de día
- Flujo luminoso nominal: 850 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 78 mA
- Eficacia: 106 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 8718699669072
- EOC: 871869966907200
- Título del producto: LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6

#### Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia en vatios: 8 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+

#### Dimensiones y peso del producto

- Largo: 12.2 cm

#### Valores nominales

- Ángulo nominal del rayo de luz: 280 °
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 850 lm
- Potencia asignada: 8 W

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718699669072
- Peso neto: 0.050 kg
- Peso bruto: 0.075 kg
- Alto: 15.300 cm
- Largo: 6.500 cm
- Ancho: 7.200 cm
- Número de material (12NC): 929002058607



Fecha de publicación:  
2021-06-13  
Versión: 0.181

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)