

PHILIPS

Bóng đèn

LED

8W-60(60W GLS, 14WCFL)W

E27

Ánh sáng ban ngày mát mẽ

8718699669072



Đèn LED sáng rực rỡ có chất lượng ánh sáng cao

Bóng đèn LED Philips này có nhiều hình dạng quen thuộc với ánh sáng rực rỡ, tự nhiên. Có tuổi thọ gấp hai lần các đèn sợi đốt, bóng đèn LED Philips hoàn toàn phù hợp cho máy hút mùi.

Đèn chất lượng cao

- Ánh sáng ban ngày mát mẽ

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 15 năm

Ánh sáng vượt trội

- Sử dụng trong tủ lạnh và tủ đông

Những nét chính

Ánh sáng ban ngày mát mẻ



Bóng đèn này có nhiệt độ màu 6500K và là nhiệt độ màu cao nhất hiện có trong các bóng đèn cùng loại. Do đó, bạn sẽ có hiệu ứng ánh sáng gần giống ánh sáng ban ngày tự nhiên nhất, giúp

bạn tập trung và trải nghiệm từng chi tiết.

Tuổi thọ trung bình định mức 15.000 giờ



Với tuổi thọ lên đến 15.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 15 năm.

Bóng đèn chuyên dụng cho thiết bị gia dụng

Bạn có thể sử dụng bóng đèn Philips cho tủ lạnh trong tủ lạnh, tủ đông hoặc những nơi tương tự có nhiệt độ vận hành thấp. Dễ dàng thay bóng đèn cho thiết bị gia dụng bằng bóng đèn Philips cho tủ lạnh có tuổi thọ dài.

Các thông số

Đặc điểm

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Công nghệ: LED
- Loại thủy tinh: Sương giá

Kích thước đèn

- Chiều cao: 12,2 cm
- Khối lượng: 0,081 kg
- Chiều rộng: 6,25 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 280 °
- Màu sắc đồng nhất: 6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng ban ngày mát mẻ
- Quang thông danh định: 850 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 78 mA
- Hiệu quả: 106 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8718699669072
- EOC: 871869966907200
- Tên sản phẩm: LED Sensor 8-60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 8 W
- Công suất tương đương: 60 W
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): A+

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 12,2 cm

Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 280 °
- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 850 lm
- Công suất định mức: 8 W

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm:
8718699669072
- Trọng lượng thực: 0,050 kg
- Tổng trọng lượng: 0,075 kg
- Chiều cao: 15,300 cm
- Chiều dài: 6,500 cm
- Chiều rộng: 7,200 cm
- Mã số chất liệu (12NC):
929002058607



Ngày phát hành:
2021-03-01
Phiên bản: 0.172

© 2021 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com