

# PHILIPS

Plafón

Funcional

CL200

Blanco

8718699669270



## Iluminación LED confortante que no molestará tus ojos.

Los luminarios Philips LED proporcionan luz que está diseñada para la comodidad de tus ojos.

### Fácil de usar

- Instalación sin inconvenientes que no requiere cableado.

### Efecto de luz

- Distribución lumínica uniforme

### Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos
- Fácil de limpiar

### Duración

- Extensa vida útil hasta de 15.000 horas

# Destacados

## Fácil de instalar

### Distribución lumínica uniforme

Genera luz en las habitaciones de manera uniforme y homogénea.

## Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

## Fácil de limpiar

Los materiales delicados y fáciles de limpiar significan que tu casa siempre se verá atractiva de piso a techo.

## Extensa vida útil hasta de 15.000 horas

La tecnología LED de Philips extiende la vida útil de los productos hasta 15.000 horas.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal/plástico

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No
- Pieza central: Sí

## Características de la luz

- Índice de producción de color (CRI): 80

## Varios

- Especialmente diseñado para: Funcional

## Dimensiones y peso del producto

- Alto: 7 cm
- Longitud: 39 cm
- Peso neto: 0.58 kg
- Ancho: 39 cm

## Servicio

- Garantía: 1 año

#### Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 15,000 hora(s)
- Diámetro: 390 mm
- Lúmenes totales de la lámpara: 1800
- Color de la luz: 2700
- Alimentación: 100–240 V
- Luminario dimeable: No
- LED: Sí
- LED incorporado: Sí
- Voltaje del foco incluido: 20
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto:  
8718699669270
- Peso neto: 0.320 kg
- Peso bruto: 0.900 kg
- Alto: 7.200 cm
- Longitud: 42.600 cm
- Ancho: 42.600 cm
- Número de material (12NC):  
929002059611



Fecha de publicación:  
2020-11-11  
Versión: 0.133

© 2020 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.