

PHILIPS

Lampu spot
tersembunyi

Fungsional

DL252

Putih



8718699670634



Cahaya yang nyaman dengan fitting lebih ramping

Philips LED Slim Downlight menyediakan fitting ramping dan tidak mengganggu yang cocok untuk ruangan berplafon rendah

Sesuaikan interior Anda

- Desain sangat ramping

Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

Efek cahaya

- Cahaya terang dengan distribusi seragam
- LED memancar ke samping yang tidak silau dan nyaman untuk mata Anda

Keamanan

- Tanpa radiasi UV berbahaya

Bahan & lapisan

- Bahan logam berkualitas tinggi

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Kelebihan Utama

Desain sangat ramping

Desain yang ramping ideal untuk ruangan berplafon rendah, terpasang flush pada permukaan.

Cocok untuk plafon rendah Desain ramping

Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

LED memancar ke samping yang tidak silau dan nyaman untuk mata Anda

Nyaman untuk mata Anda, dengan distribusi cahaya LED yang menyebar merata tanpa mengganggu anda.

Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

Bahan logam berkualitas tinggi

Bahan logam yang tahan lama dan atraktif untuk lapisan yang kuat.

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

Spesifikasi

Desain dan lapisan

- Warna: putih
- Bahan: logam/plastik

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak
- Centerpiece: Y

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional
- Jenis: Downlight

Dimensi & berat produk

- Panjang tampilan cahaya: 17,8 cm
- Lebar tampilan cahaya: 17,8 cm
- Tinggi: 2 cm
- Panjang: 19 cm
- Berat bersih: 0,253 kg
- Jarak resesi: 5 cm
- Lebar: 19 cm

Layanan

- Jaminan: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Diameter: 190 mm
- Total lumen output lampu: 1450
- Warna cahaya: 4000
- Stopkontak: 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 18
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8718699670634
- Berat bersih: 0,253 kg
- Berat kotor: 0,313 kg
- Tinggi: 19,500 cm
- Panjang: 19,500 cm
- Lebar: 4,700 cm
- Nomor bahan (12NC): 929002201401



Tanggal dikeluarkan:
2023-11-09
Versi: 0.139

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com