

PHILIPS


Ampul

LED


5,5 W-48 W

E27

Sıcak Beyaz



8718699673581



Dikkat çekici olması için tasarlandı

Benzer akkor ampulleri yansıtan bir koleksiyon olan, yeni Philips dekoratif LED vintage lambalar ailesi karşınızda. Bir dekorasyon parçası olarak kullanıldığında iç mekanlarınıza nostaljik bir hava katarak öne çıkar.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

Standart akkorların yerine geçer

Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Teknoloji: LED

Ampul boyutları

- Yükseklik: 14,2 cm
- Ağırlık: 0,05 kg
- Genişlik: 6,4 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2500 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 600 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 50 mA
- Verim: 109 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699673581
- EOC: 871869967358100
- Ürün başlığı: LED classic 48W ST64 E27 825 GOLD NDSRT4

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 5,5 W
- Watt eşdeğeri: 48 W
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): A++

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 14,2 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 600 lm
- Nominal güç: 5.5 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699673581
- Net ağırlık: 0,044 kg
- Brüt ağırlık: 0,074 kg
- Yükseklik: 18,200 cm
- Uzunluk: 7,000 cm
- Genişlik: 7,000 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929001941801



Yayın tarihi: 2021-01-12
Sürüm: 0.327

© 2021 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com