

PHILIPS

Klot (dimbar)

3,5 W-15 W

E14

Flame

Dimring



8718699676155



Gjord för att synas

Vi presenterar den nya Philips Deco LED Vintage-serien – en produktserie som påminner om traditionella glödlampor och som ger ditt hem en nostalgisk känsla.

Ljus av hög kvalitet

- Utformad för att vara behaglig för ögonen
- Extra varmt ljus

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar kronljusglödlampor i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Lysrör med lång livslängd – varar upp till 15 år
- Bättre för både plånboken och planeten

Funktioner

LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljusst blandas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Extra varmt ljus



Den här ljuskällan har en färgtemperatur på 2 000 K och ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för belysning i hemmet.

Liknar kronljusglödlampor i storlek och form

Modern, energibesparande LED-kronljuslampa med vacker design och välbekanta mått – det perfekta hållbara alternativet till den traditionella kronljusglödlampan.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta rör ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Upp till 90 % energibesparing

Med LED-teknologi sparar du upp till 90 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Ja
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat klot
- Sockel: E14
- Teknologi: LED

Storlek

- Höjd: 9,2 cm
- Vikt: 0,02 kg
- Bredd: 4,5 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 en
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 20 000

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningindex: 80
- Färgtemperatur: 2000 K
- Ljuskategori: Flame
- Nominellt ljusflöde: 136 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Övriga egenskaper

- Ström: 22 mA
- Effektivitet: 38 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699676155
- EOC: 871869967615500
- Produkttitel: LED classic 15W P45 E14 GOLD SP D SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220-240 V
- Wattal: 3,5 W
- Wattmotsvarighet: 15 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

Produktens mått och vikt

- Längd: 9,2 cm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 136 lm
- Specifierad effekt: 3.5 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.275

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com