

# PHILIPS

Plafonnier


Fonctionnel

CL251

White



8718699680619



## Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Les luminaires LED Philips projettent une lumière confortable pour vos yeux.

### Simple d'utilisation

- Installation facile

### Sécurité

- Résistance à l'humidité

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux
- Facile à nettoyer

### Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

# Points forts

## Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

## Résistance à l'humidité

La résistance à l'humidité signifie que vous pouvez utiliser ce produit en toute confiance dans la salle de bain, dans la cuisine, sur le balcon et dans tous les autres endroits humides.

## EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## Facile à nettoyer

Grâce aux matériaux lisses et faciles à nettoyer, votre maison reste attractive, du sol au plafond.

## Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: white
- Matériaux: métal/plastique

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Point focal: Oui

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

### Divers

- Conçu spécialement pour:  
Fonctionnel
- Type: Plafonnier

### Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 8.1 cm
- Longueur: 25 cm
- Poids net: 0.22 kg
- Largeur: 25 cm

### Entretien

- Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Diamètre: 250 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1050
- Couleur de lumière: 4000
- Puissance électrique: 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Éclairage compatible avec les ampoules de classe: A+
- Puissance de l'ampoule incluse: 10
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718699680619
- Poids net: 0.180 kg
- Poids brut: 0.389 kg
- Hauteur: 27.500 cm
- Longueur: 27.500 cm
- Largeur: 8.000 cm
- Numéro de matériaux (12NC):  
929002209501



Date de publication:  
2021-09-13  
Version: 0.378

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.