

# PHILIPS

Lampada da soffitto


Funzionale

CL251

Bianco



8718699680619



## Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Gli apparecchi d'illuminazione LED di Philips forniscono una luce ideata per il comfort dei tuoi occhi.

### Facile da usare

- Facile installazione

### Sicurezza

- Resistenza all'umidità

### Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi
- Facile da pulire

### Durata

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore



# In evidenza

## Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

## Resistenza all'umidità

Grazie alla resistenza all'umidità puoi usare tranquillamente questo prodotto in bagni, cucine, terrazzi e altri spazi in cui l'umidità potrebbe costituire un problema.

## EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione,

potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

## Facile da pulire

Materiali lisci e facili da pulire per una casa sempre attraente, da cima a fondo.

## Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 15.000 ore.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: white
- Materiale: Metallo/Plastica

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: Sì

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale
- Tipo: Lampada da soffitto

## Consumo energetico

- Etichetta di efficienza energetica (EEL): A+

## Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 8,1 cm
- Lunghezza: 25 cm
- Peso netto: 0,22 kg
- Larghezza: 25 cm

## Service

- Garanzia: 5 anni

## Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 250 mm
- Totale lumen emessi dall'apparecchio: 1050
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- L'apparecchio di illuminazione è compatibile con lampadine di classe: A+
- Watt lampadina inclusa: 10
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe II

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699680619
- Peso netto: 0,180 kg
- Peso lordo: 0,389 kg
- Altezza: 27,500 cm
- Lunghezza: 27,500 cm
- Larghezza: 8,000 cm
- Numero del materiale (12NC): 929002209501



Data di rilascio: 2021-01-12  
Versione: 0.310

© 2021 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)