

# PHILIPS

## Stropní světlo

Funkční


CL505

White

RF regulace stmívání



8718699680954



## Bezproblémové nastavení požadované úrovně osvětlení

Vytvořte si tu správnou atmosféru. Pomocí pár kliknutí na dálkovém ovladači vám stropní světlo Philips all-in-one LED nabídne flexibilitu a pohodlí volby z rozsahu nastavení osvětlení pro jakýkoli okamžik.

### Světelný efekt

- Barevná změna SceneSwitch
- Rovnoměrné vyzařování světla

### Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

### Ovládání

- Stmívatelné
- 4 přednastavené scény

### Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

# Přednosti

## Barevná změna SceneSwitch

Funkce barevné změny SceneSwitch vám umožňuje nastavit celkovou atmosféru u vás doma. Chladné denní světlo vám umožní lépe se soustředit, chladné bílé světlo zase zlepší vaši produktivitu a díky bílému teplému světlu si můžete užít pohodu a relax. Zákazníci mohou v podstatě přizpůsobit osvětlení své domácnosti svým každodenním aktivitám.

## Rovnoměrné vyzařování světla

Svítilno rovnoměrně a jednotně osvětluje každou místnost.

## Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které

je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

## Stmívatelné

Umožňuje změnu atmosféry pomocí snížení úrovně jasu LED žárovek z jasného bílého světla na příjemnou záři – stejně jako u tradičních svítidel.

## 4 přednastavené scény

Vychutnejte si různé atmosféry s pohodlím přednastavených světelných scén pro každou příležitost.

## Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: bílá
- Materiál: kov/plast

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano
- Střední díl: Ano

## Charakteristika světla

- Index barevného podání (CRI): 80

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
- Typ: Stropní světlo

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Výška: 8,5 cm
- Délka: 36,8 cm
- Čistá hmotnost: 0,7 kg
- Šířka: 36,8 cm

## Servis

- Záruka: 5 let

## Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 368 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2800
- Barva světla: 2700–6500
- Napájení ze sítě: 220–240
- Ztlumitelné svítidlo: Ano
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A+
- Příkon žárovky: 23
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699680954
- Čistá hmotnost: 0,700 kg
- Hrubá hmotnost: 1,120 kg
- Výška: 8,500 cm
- Délka: 41,500 cm
- Šířka: 41,500 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005772801



Datum vydání: 2021-12-01  
Verze: 0.393

© 2021 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)