

PHILIPS

Loftslampe

Funktionel


CL505

White

RF-dæmpning



8718699680954



Den ønskede stemning lige ved hånden

Skab den rette atmosfære hver gang. Med blot et par klik på fjernbetjeningen giver LED alt-i-en loftlys fleksibilitet og bekvemmelighed til at vælge blandt et udvalg af lysindstillinger til ethvert øjeblik.

Lyseffekt

- SceneSwitch farveskift
- Ensartet lysfordeling

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

Styring

- Kan dæmpes
- 4 forudindstillede scener

Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

Vigtigste nyheder

SceneSwitch farveskift

Med SceneSwitch farveskift kan du indstille den overordnede atmosfære i et område i hjemmet. Hold koncentrationen med køligt dagslys, bliv mere produktiv med køligt hvidt lys eller slap af med varmt hvidt lys. Forbrugerne kan i al sin enkelthed kontrollere lyset i deres hjem, alt efter deres daglige aktiviteter.

Ensartet lysfordeling

Kast lys over dine rum på en jævn og ensartet måde.

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere

end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Kan dæmpes

Du kan ændre stemningen ved at skrue ned for LED lysstyrkeniveauet, fra klart hvidt lys til et hyggeligt skær – præcis ligesom traditionelle lamper.

4 forudindstillede scener

Drag fordel af forskellige stemninger med lys-scener til enhver lejlighed – forudindstillet for bekvemmelighed.

Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: metal/plast

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja
- Midtpunkt: Ja

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Specielt designet til: Dagligstue & soveværelse
- Type: Loftslampe

Produktmål og -vægt

- Højde: 8,5 cm
- Længde: 36,8 cm
- Nettovægt: 0,7 kg
- Bredde: 36,8 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 15.000 t
- Diameter: 368 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2800
- Lysfarve: 2700-6500
- 230V: 220-240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Lampen er kompatibel med pære(r) i klasse: A+
- Pære med wattforbrug inkluderet: 23
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699680954
- Nettovægt: 0,700 kg
- Bruttovægt: 1,120 kg
- Højde: 8,500 cm
- Længde: 41,500 cm
- Bredde: 41,500 cm
- Materiale nummer (12NC): 915005772801



Udgivelsesdato: 2021-11-14
Version: 0.393

© 2021 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com