

PHILIPS

Plafondlamp

Functioneel


CL505

White

RF-dimmer



8718699680954



Creëer moeiteloos de gewenste sfeer met je vingertop

Creëer keer op keer sfeer. Met maar een paar klikken op de afstandsbediening geeft de Philips LED all-in-one plafondlamp de flexibiliteit en het gemak om te kiezen tussen een hele reeks lichtinstellingen voor ieder moment.

Lichteffect

- SceneSwitch Color Change
- Gelijkmatige lichtverdeling

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort – licht dat prettig voor de ogen is

Bediening

- Dimbaar
- 4 vooraf ingestelde scènes

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Kenmerken

SceneSwitch Color Change

Met SceneSwitch Color Change kunt u de algemene sfeer van een leefruimte thuis instellen. Blijf geconcentreerd met koel daglicht, wees productiever met koelwit licht of ontspan u met warmwit licht. Zo kan u de lampen in huis zo instellen op basis wat u aan het doen bent.

Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig

voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Dimbaar

U kunt de sfeer aanpassen door het LED-helderheidsniveau te verminderen, van helderwit licht naar een gezellige gloed – zoals bij traditionele lampen.

4 vooraf ingestelde scènes

Dankzij de vooraf ingestelde lichtscènes heb je altijd de juiste sfeer voor elke gelegenheid.

Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

Specificaties

Design en afwerking

- Materiaal: metaal/kunststof

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja
- Middenstuk: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/slaapkamer
- Type: Plafondlamp

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,7 kg
- Hoogte: 8,5 cm
- Lengte: 36,8 cm
- Breedte: 36,8 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Diameter: 368 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 2800
- Lichtkleur: 2700-6500
- Netspanning: 220-240
- Dimbare lamp: RF-dimmen – niet gebruiken met dimmer
- LED: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Deze lamp is geschikt voor lichtbron(nen) uit klasse: A+
- Wattage meegeleverde lamp: 23
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718699680954
- Nettogewicht: 0,7 kg
- Brutogewicht: 1,12 kg
- Hoogte: 8,5 cm
- Lengte: 41,5 cm
- Breedte: 41,5 cm
- Materiaalnummer (12NC): 915005772801



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.515

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com