

PHILIPS

Tavan lambası

Fonksiyonel

CL200

Beyaz



8718699681036



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Philips LED armatürleri gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar.

Denemesi kolay

- Kolay kurulum

Işık etkisi

- Homojen ışık dağılımı

Üstün kalite

- Temizlemesi kolay

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Homojen ışık dağılımı

Işığı odalarınız arasında eşit ve homojen bir şekilde dağıtır.

Temizlemesi kolay

Pürüzsüz ve temizlemesi kolay malzemeler evinizin her zaman zeminden tavana çekici görünmesi anlamına gelir.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: beyaz
- Malzeme: metal/plastik

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Şaheser: Evet

Işık özellikleri

- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel
- Tip: Tavan lambası

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Yükseklik: 6,8 cm
- Uzunluk: 22,5 cm
- Net ağırlık: 0,25 kg
- Genişlik: 22,5 cm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Çap: 225 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 600
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: 220-240
- Armatür kısılabılır: Hayır
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Evet
- Armatür şu sınıftan ampullerle uyumludur:: A+
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 6
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I

Tasarım ve kaplama

- Renk: beyaz
- Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel
- EAN/UPC - ürün: 8718699681036
- Garanti: 5 yıl
- Net ağırlık: 0,200 kg
- Malzeme: metal/plastik
- Brüt ağırlık: 0,390 kg
- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Tip: Tavan lambası
- Yükseklik: 7,000 cm
- Yükseklik: 6,8 cm
- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Uzunluk: 24,900 cm
- Genişlik: 24,900 cm
- Malzeme numarası (12NC):
915005777601
- Uzunluk: 22,5 cm
- Net ağırlık: 0,25 kg
- Genişlik: 22,5 cm
- Çap: 225 mm
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 600
- Işık rengi: 2700
- Entegre LED: Evet
- Şebeke elektriği: 220-240
- Armatür kısılabılır: Hayır
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Evet
- Armatür şu sınıftan ampullerle uyumludur:: A+
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 6
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Şaheser: Evet



Yayın tarihi: 2022-06-15
Sürüm: 0.477

© 2022 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com