PHILIPS

Tavan lambası

Fonksiyonel

Moire CL200

Beyaz



8718699681050





Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Philips LED aydınlatma armatürleri, gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar

Işık etkisi

- Bu tavan lambası, genel aydınlatma deneyiminizi geliştirmek için ışığı akıllıca yeniden dağıtan İç İçe Optik teknolojisine sahiptir. Bu armatürün lensi, ışığı yayan ve eşit şekilde dağıtan, gözü yormayan hale getiren bir piramit mikro yapıya sahiptir.

Denemesi kolay

- Kolay kurulum

Işık etkisi

- Homojen ışık dağılımı

Üstün kalite

- Temizlemesi kolay

Özellikler

İç İçe Optik
Bu tavan lambası, genel aydınlatma deneyiminizi geliştirmek için ışığı akıllıca yeniden dağıtan İç İçe Optik teknolojisine sahiptir. Bu armatürün lensi, ışığı yayan ve eşit şekilde dağıtan, gözü yormayan hale getiren bir piramit mikro yapıya sahiptir.

Kolay kurulum
Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Homojen ışık dağılımı
Işığı odalarınız arasında eşit ve homojen bir şekilde dağıtın.

Temizlemesi kolay
Pürüzsüz ve temizlemesi kolay malzemeler evinizin her zaman zeminden tavana çekici görünmesi anlamına gelir.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yuvarlak

Tasarım ve kaplama
- Renk: Beyaz
- Malzeme: plastik

Dayanıklılık
- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir
- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2

Çeşitli
- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan lambası
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler
- Lamba akımı: 40 mA
- Verim: 106 lm/W

Güç tüketimi
- Güç faktörü: 0.5

Ürün boyutları ve ağırlığı
- Net ağırlık: 0,2 kg
- Yükseklik: 5 cm
- Uzunluk: 22 cm
- Genişlik: 22 cm

Servis
- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler
- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Çap: 220 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 640
- Işık rengi: 4000
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- LED: Evet
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 6
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II

Ambalaj boyutları ve ağırlığı
- EAN/UPC - ürün: 8718699681050
- Net ağırlık: 0,18 kg
- Brüt ağırlık: 0,35 kg
- Yükseklik: 25,1 cm
- Uzunluk: 6,2 cm
- Genişlik: 25,1 cm
- Malzeme numarası (12NC): 915005777701

8718699681050

Yayın tarihi: 2024-02-04
Sürüm: 0.271

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com