

PHILIPS

Deckenleuchte

Funktional

CL200

White



8718699681111



Komfortable LED- Beleuchtung, die Ihre Augen schont

Philips LED-Leuchten erzeugen ein augenfreundliches Licht.

Einfach in der Handhabung

- Einfache Installation

Lichteffekt

- Gleichmäßige Lichtverteilung

Hochwertige Qualität

- Einfache Reinigung

Lebensdauer

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Besonderheiten

Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation: Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

Gleichmäßige Lichtverteilung

Erzeuge in allen Deinen Zimmern ein gleichmäßiges und einheitliches Licht.

Einfache Reinigung

Dank der glatten und leicht zu reinigenden Materialien sieht Dein Zuhause vom Boden bis zur Decke immer attraktiv aus.

Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Philips LED-Technologie verlängert die Nutzlebensdauer Deiner Produkte auf bis zu 15.000 Stunden.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: weiß
- Material: Metall/Kunststoff

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Herzstück: Ja

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Funktional
- Typ: Deckenleuchte

Produktabmessungen und -gewicht

- Höhe: 6.8 cm
- Länge: 25 cm
- Nettogewicht: 0.26 kg
- Breite: 25 cm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
- Durchmesser: 250 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1100
- Lichtfarbe: 4000
- Netzstrom: 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Leuchte ist kompatibel mit Lampe(n) der Klasse: A+
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 10
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

Design und Materialausführung

- Farbe: weiß
- Speziell geeignet für: Funktional
- EAN/UPC - Produkt: 8718699681111
- Garantie: 5 Jahr(e)
- Nettogewicht: 0.220 kg
- Material: Metall/Kunststoff
- Bruttogewicht: 0.410 kg
- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Typ: Deckenleuchte
- Höhe: 7.000 cm
- Höhe: 6.8 cm
- Nutzlebensdauer von bis zu: 15'000 Stunde(n)
- Länge: 28.000 cm
- Breite: 28.000 cm
- Materialnummer (12NC): 915005778301
- Länge: 25 cm
- Nettogewicht: 0.26 kg
- Breite: 25 cm
- Durchmesser: 250 mm
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1100
- Lichtfarbe: 4000
- LED integriert: Ja
- Netzstrom: 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- LED integriert: Ja
- Leuchte ist kompatibel mit Lampe(n) der Klasse: A+
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 10
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Herzstück: Ja



Ausstellungsdatum:
2022-06-15
Version: 0.462

© 2022 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.