

PHILIPS

Prožektors

LED

3,5 W–35 W

GU10

Silti balta



8718699693664



Šo spuldžu konstrukcija padara tās atšķirīgas

Ar pievilcīgas formas dizainu un ierastajiem izmēriem šis LED prožektors ir ideāls ilgtspējīgs standarta halogēna virziena gaismekļa aizvietotājs.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Homogēns kūlis

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

Izceltie produkti

Homogēns kūlis



Single Optic lēca nodrošina izcilu gaismas kūli bez ēnām, kuras parasti parādas izkliedētā stara malās līdzīgi kā

tradicionālajiem halogēna prožektoriem.

Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam



Šis LED prožektors ir mūsdienīgs apgaismojums ar gaismas izvadi ierasti platā leņķī (36 grādi), kas ir piemērots gan virzītam, gan vispārējam apgaismojumam. To var izmantot iebūvētos padziļinājumos un grozāmos gaismas ķermeņos, un tas ir ideāli piemērots virtuves un atsevišķu tās zonu apgaismojumam, kā arī dzīvojamo istabu un ēdamistabu apgaismojumam.

Specifikācijas

Raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Nē
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts atstarotājs
- Ligzda: GU10
- Tehnoloģija: LED

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Svars: 0,05 kg
- Platums: 5 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu saskaņa: 6SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Gaismas krāsas kategorija: Silti balta
- Nominālā gaismas plūsma: 255 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 32 mA
- Efektivitāte: 72 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699693664
- EOC: 871869969366400
- Produkta nosaukums: LED classic 35W GU10 WW 36D ND 1CT/SRT6

Energijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 3,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 35 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,4 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais krišanas leņķis: 36 °
- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 255 lm
- Saistītā maksimālā intensitāte: 545 cd
- Nominālā jauda: 3.5 W

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz

Spuldze

- Krāsu saskaņa: 6



Izlaides datums:
2023-11-09
Versija: 0.306

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com