

PHILIPS

Spot

LED

3 W–35 W

GU10

Varmhvit



8718699699871



Sterk LED-belysning

Philips LED-pærer gir belysning av høy kvalitet, umiddelbare energibesparelser og har svært lang levetid.

Belysning av høy kvalitet

- Lær om lys

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som halogenspot

Velg en bærekraftig løsning

- Gir en energibesparelse på opptil 80 %

Høydepunkter

Lær om lys



Fargetemperatur: Lys har forskjellige fargetemperaturer. Disse angis i enheten Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-verdi produserer et varmt og avslappende lys, mens de med en høyere Kelvin-verdi produserer et kjølig og mer energigivende lys. RA-indeks: Fargegjengivelsesindeksen (RA-indeks) brukes til å beskrive effekten en lyskilde har på fargers

fremtoning. Naturlig sollys har en RA-indeks på 100. RA-indeksen til Philips LED-lyskilder er alltid høyere enn 80, noe som sikrer at fargene vises som ekte og naturlige.

Erstatter halogenreflektor



Med sin(e) vakkert formede design og velkjente størrelse, er dette en LED-kapsel som gir moderne belysning. Dette er den perfekte bærekraftig erstatningen for tradisjonelle halogenspotter.

Gir en energibesparelse på opptil 80 %



Velg LED og spar energi uten at det går utover lyskvaliteten. Bytt eksisterende glødepærer eller halogenpærer og spar over 80 % i energiforbruk.

Spesifikasjoner

Egenskaper

- Kan dimmes: Nei
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt reflektor
- Sokkel: GU10
- Teknologi: LED

Lyskildens mål

- Høyde: 6,1 cm
- Vekt: 0,07 kg
- Bredde: 9 cm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 et
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 50 000

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargekonsistens: 6SDCM
- Fargegjengivelse: 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 230 lm
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar til 60% lys: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 27 mA
- Effektivitet: 76 lm/W

Informasjon

- EAN: 8718699699871
- EL nr: 871869969987100
- Produkttittel: LEDspot35W GU10Kit_R 827 36D1CT/4 DISC-A

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.41
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 3 W
- Wattstyrke tilsvarende: 35 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): A++

Mål og vekt på produktet

- Lengde: 6,1 cm

Nominelle verdier

- Nominell spredningsvinkel: 36 grad(er)
- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Nominell lysstrøm: 230 lm
- Nominell maksimal intensitet: 500 cd
- Nominell effekt: 3 W

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz



Utgivelsesdato:
2023-11-09
Versjon: 0.34

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretnings tilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com