

PHILIPS

Početni komplet;
E27

Hue White i Color
Ambiance

Bijelo i svjetlo u boji

Hue Bridge u kompletu

Upravljanje aplikacijom ili
glasom*

Prekidač za prigušivanje
priložen



8718699701352



Jednostavna pametna rasvjeta

Svakoj prostoriji dodajte boju koja stvara ugodaj pomoću početnog kompleta Philips Hue White i Color Ambiance E27. Povežite se s priloženim Hue mostom i iskoristite prednost neograničenog broja značajki. Upravljajte putem aplikacije, glasa ili priloženog prekidača.

Neograničene mogućnosti

- Stvorite ugodaj pomoću toplih i hladnih bijelih pametnih svjetala
- Igrajte se s pametnim svjetlima u boji
- Upravljajte svjetlima i kad ste podalje od kuće
- Sinkronizirajte medijske sadržaje s pametnim svjetlima
- Bežično upravljanje uz priloženi prekidač za prigušivanje

Istaknute znač.

Stvorite ugodaj



Upotrijebite više od 50.000 nijansi toplog i hladnog bijelog svjetla te stvorite pravi ugodaj za posao, zabavu ili opuštanje – neovisno o dobu dana. Započnite svoje jutro pomoću jarkog, hladnog, energičnog bijelog svjetla ili se pripremite za spavanje sa zlatnim tonovima.

Igrajte se s pametnim svjetlima u boji



Uz Philips Hue ograničenja ne postoje: pomoću više od 16 milijuna boja svoj dom možete pretvoriti u savršen prostor za zabavu, u njemu oživiti dječju priču i još mnogo toga. Upotrijebite zadane svjetlosne scene u boji kako biste prizvali osjećaj ljeta kada god poželite ili upotrijebite vlastitu fotografiju za oživljavanje posebnog sjećanja.

Upravljajte svjetlima i kad niste kod kuće



Aplikacija Philips Hue app pruža vam potpuni nadzor nad rasvjetom, čak i kad niste kod kuće. Daljinski uključite i isključite svjetla koristeći samo aplikaciju kako bi vaš dom uvijek bio osvijetljen onako kako želite.

Sinkronizirajte medijske sadržaje sa svjetlima



Podignite zabavu na novu razinu koristeći Hue sinkronizacijski sustav i Hue Bridge. Okružite se Hue žaruljama tvrtke Philips i uključite film, glazbu ili igru, a zatim uživajte u svjetlima koja odgovaraju bojama i ritmu.

Bežično upravljanje



Pomoću prekidača za prigušivanje s baterijskim napajanjem istovremeno možete upravljati s čak 10 pametnih svjetala. Prekidač, koji se može ukloniti iz svog kućišta u zidu i upotrebljavati se kao daljinski upravljač, omogućuje vam prigušivanje i pojačavanje svjetala ili biranje između četiriju zadanih planova rasvjete.

Specifikacije

Dimenzije žarulje

- Dimenzije (ŠxVxD): 60x110

Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 5 %<vlažnost<95 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: -20 °C do 45 °C

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

Jamstvo

- 2 godine: Da

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Masa: 72
- Tehnologija žarulje: LED

Bridge

- Frekvencijski pojas: 2400–2483.5 MHz
- Maks. broj dodataka: 12
- Maks. broj žarulja: 50
- Adapter za napajanje: 100 – 240 V izmjenične struje / 50 – 60 Hz
- Potrošnja energije: 250mA max

Žarulja

- Temperatura boje: 2000K–6500K +16 million colors
- Oznaka energetske učinkovitosti: A+
- Navoj: E27
- Oblik: A60
- Ulazni napon: 220V–240V
- Vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Izlazno svjetlo: 16 milijuna boja
- Izlazna snaga u lumenima: 806 lm pri 4000K
- Maks. potrošnja tijekom rada: 9 W
- Maks. potrošnja u stanju pripravnosti: 0.2 W
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Faktor snage: >0.5
- Nazivni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Mogućnost nadogradnje softvera: Da
- Pokretanje: Trenutna jačina svjetla od 100 %
- Snaga: 9 W
- Ekvivalentna snaga: 60 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth i Zigbee
- Mogućnost jakog prigušivanja: Da
- Mogućnost nadogradnje softvera: Kada je uspostavljena veza s aplikacijom Bluetooth ili značajkom Hue Bridge

Prekidač

- Baterije u kompletu: 1 x CR2450
- IP klasa: 20
- Vijek trajanja: 50.000 clicks
- Maks. svjetiljki po prekidaču: 10 ako nisu povezane s hue mostom
- Minimalno trajanje baterije: 3 a
- Opcije montiranja: samostojeći
- Posebne značajke: Nije primjenjivo
- Dubina prekidača: 11 mm
- Visina prekidača: 92 mm
- Širina prekidača: 35 mm
- Dubina zidne ploče: 14 mm
- Visina zidne ploče: 115 mm
- Širina zidne ploče: 70 mm
- Masa sa zidnom pločom: 67 g
- Masa prekidača: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Što se nalazi u kutiji?

- Bridge: 1
- Ethernet mrežni kabel: 1
- Hue žarulje: 2
- hue prekidač za prigušivanje: 1
- Adapter za napajanje: 1

Što je podržano

- HomeKit kompatibilnost: Yes
- iOS: 7 or later
- Aplikacija Philips Hue: IOS 13 i noviji, Android 8.0 i noviji
- Glasovni pomoćnici: Amazon Alexa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718699701352
- Neto težina: 0,446 kg
- Bruto težina: 0,456 kg
- Visina: 21,000 cm
- Dužina: 21,000 cm
- Širina: 10,000 cm
- Broj materijala: (12 NC): 929002216806



Datum izdavanja:
2023-11-09
Verzija: 0.580

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com