

PHILIPS

Štartovacia súprava E27

Hue White and color
ambiance

Biele a farebné svetlo

Hue Bridge je súčasťou balenia

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom*

Vrátane stmievacieho spínača



8718699701352



Jednoduché inteligentné osvetlenie

Pomocou štartovacej súpravy E27 z radu Philips Hue White and color ambiance pridajte náladové farby do ľubovoľnej miestnosti. Pripojte ju k zariadeniu Hue Bridge priloženému v balení a využite nekonečné množstvo funkcií. Ovládanie je možné pomocou aplikácie, priloženého vypínača alebo hlasom.

Neobmedzené možnosti

- Navodte si atmosféru inteligentným osvetlením s teplým až studeným bielym svetlom.
- Hrajte sa s farbami inteligentného osvetlenia
- Ovládanie inteligentného osvetlenia mimo domova
- Synchronizácia médií s inteligentným osvetlením
- Bezdrôtové ovládanie stmievacím spínačom (súčasť balenia)

Hlavné prvky

Navodenie atmosféry



Pomocou viac ako 50 000 odtieňov teplého až studeného bieleho svetla si navodíte náladu na prácu, hru alebo odpočinok bez ohľadu na denný čas. Ráno vykročíte pravou nohou so studeným, povzbudzujúcim, jasným bielym svetlom alebo sa uложите na spánok pri zlatistých odtieňoch.

Hrajte sa s farbami inteligentného osvetlenia




S Philips Hue máte neobmedzené možnosti: s viac ako 16 miliónmi farieb môžete premeniť svoj domov na perfektné miesto konania osláv, oživiť príbeh na dobrú noc a oveľa viac. Pomocou predvolených farebných svetelných scén kedykoľvek navodíte pocit leta, prípadne oživte výnimočnú spomienku pomocou vlastnej fotografie.

Ovládanie osvetlenia mimo domova



Aplikácia Philips Hue vám poskytuje úplnú kontrolu nad vašimi svetlami, aj keď nie ste doma. Vypnite a zapnite svetlá na diaľku iba pomocou aplikácie, aby ste zabezpečili, že váš domov je vždy osvetlený tak, ako chcete.

Synchronizácia médií s osvetlením



Pomocou zariadenia Hue sync box a Hue Bridge môžete svoju zábavu povýšiť na novú úroveň. Obklopte sa svetidlami Philips Hue a zapnite film, hudbu alebo hru – a potom sledujte, ako svetlá kopírujú farby a rytmus.

Bezdrôtové ovládanie



Vďaka stmievaciemu spínaču napájanému z batérie môžete ovládať až 10 inteligentných svetiel súčasne. Spínač, ktorý môžete vybrať z nástenného držiaka a používať ako diaľkové ovládanie, umožňuje stmaviť a rozjasniť svetlá alebo prechádzať cez predvolené svetelné scény.

Technické údaje

Rozmery žiarovky

- Rozmery (Š x V x H): 60x110

Environmentálne otázky

- Prevádzková vlhkosť: 5 % <H<95 % (bez kondenzácie)
- Prevádzková teplota: –20 °C až 45 °C

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno

Záruka

- 2 roky: áno

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Hmotnosť: 72
- Technológia žiarovky: LED

Bridge

- Frekvenčné pásmo: 2400–2483.5 MHz
- Max. počet príslušenstva: 12
- Max. počet žiaroviek: 50
- Sieťový adaptér: 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 250mA max

Žiarovka

- Teplota farieb: 2000K–6500K +16 million colors
- Označenie energetickej účinnosti: A+
- Prípojka: E27
- Faktor tvaru: A60
- Vstupné napätie: 220V–240V
- Životnosť: 25 000 h
- Svetelný výkon: 16 miliónov farieb
- Svetelný tok v lúmenoch: 806 lm pri 4000 K
- Max. prevádzkový výkon: 9 W
- Max. výkon v pohotovostnom režime: 0.2 W
- Počet spínacích cyklov: 50 000
- Faktor účinnosti: >0.5
- Menovitá životnosť: 25 000 h
- Možnosť aktualizácie softvéru: áno
- Spustenie: Okamžitý výstup svetla 100 %
- Výkon vo wattoch: 9 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60 W
- Komunikačný protokol: Bluetooth a Zigbee
- Hlboko stmievateľné: áno
- Možnosť aktualizácie softvéru: Pri pripojení k aplikácii Bluetooth App alebo zariadeniu Hue Bridge

Spínač

- Batérie pribalené: 1 x CR2450
- Hodnotenie IP: 20
- Životnosť: 50.000 clicks
- Max. počet svetiel na spínač: 10, ak nie je pripojený k zariadeniu Hue Bridge
- Minimálna životnosť batérií: 3 rok (roky)
- Montážne možnosti: Voľne položený
- Špeciálne funkcie: Nevzťahuje sa na zariadenie
- Hĺbka spínača: 11 mm
- Výška spínača: 92 mm
- Šírka spínača: 35 mm
- Hĺbka nástennej podložky: 14 mm
- Výška nástennej podložky: 115 mm
- Šírka nástennej podložky: 70 mm
- Hmotnosť vrátane nástennej podložky: 67 g
- Hmotnosť spínača: 37 g
- Svetelné rozhranie Zigbee: IEEE 802.15.4 Protocol

Obsah balenia

- Bridge: 1
- Ethernetový sieťový kábel: 1
- Žiarovky hue: 2
- Stmievací spínač Hue: 1
- Sieťový adaptér: 1

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s technológiou HomeKit: Yes
- iOS: 7 or later
- Aplikácia Philips Hue: IOS 13 a novší, Android 8.0 a novší
- Hlasoví asistenti: Amazon Alexa

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718699701352
- Netto hmotnosť: 0,446 kg
- Brutto hmotnosť: 0,456 kg
- Výška: 21,000 cm
- Dĺžka: 21,000 cm
- Šírka: 10,000 cm
- Materiál krytu (12NC): 929002216806



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.580

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com