

PHILIPS

燈泡

LED

3W-25W

E14

白色

8718699701611



使用飛利浦 LED 球型燈泡 來美化居家空間

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

高品質照明

- 不會有燈具閃爍
- 清爽、充滿活力的照明

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

- 為您的眼睛舒適而設計

產品特點

不會有燈具閃爍

如果燈具頻繁閃爍，不只會造成您的眼睛不適、引起頭痛，甚至會對患有急性光過敏症的人產生嚴重傷害。燈具閃爍既擾人又沒有必要。LED 會閃爍，主因是 LED 會快速回應驅動器電流。然而，飛利浦 LED 的設計將驅動器的電流輸出降到最低，消除了造成燈具閃爍的因素，所以您絕不會看到燈具閃爍。

3500K [LED 燈]



此款燈泡的色溫為 3500K，帶來提振精神的冷調光線，營造溫馨的氛圍，適合招待朋友或輕鬆閱讀。

為您的眼睛舒適而設計



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

規格

燈泡特性

- 可調光: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E14
- 技術: LED
- 玻璃類型: 霧面

燈泡尺寸

- 高度: 8.8 cm
- 重量: 0.026 kg
- 寬度: 4.5 cm

耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

照明特性

- 光束角度: 150 °
- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 光色類別: 白色
- 額定光通量: 225 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 28 mA
- 效率: 75 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8718699701611
- EOC: 871869970161100
- 產品名稱: LEDBulb 3W E14 3000K 230V P45(APR)

耗電量

- 功率因數: 0.4
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 3 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 25 W
- 節能標章: 3 Tick

產品尺寸與重量

- 長度: 8.8 cm

額定值

- 額定光束角度: 150 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 225 lm
- 額定功率: 3 W

技術規格

- 頻率: 50 to 60

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699701611
- 淨重: 0.030 kg
- 淨重: 0.042 kg
- 高度: 8.600 cm
- 長度: 4.600 cm
- 寬度: 4.600 cm
- 材料編號 (12NC): 929002268107



出版日期: 2020-09-21
版本: 0.16

© 2020 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com