

PHILIPS

หลอดไฟ

LED

6.5 วัตต์-45 วัตต์

E14

โทนแสงสีขาว

8718699701697



เพิ่มความงดงามให้บ้านของคุณด้วยหลอดไฟกลม LED ของ Philips

หลอดไฟ LED ทันสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้
- โทนแสงขาว

LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

ไฮไลท์

ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

เมื่อไฟของคุณกระพริบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว อาจไม่ดีต่อดวงตาของคุณ ทำให้เกิดอาการปวดหัว และกระตังทำให้ผู้ที่ไวต่อลมชักแบบไวต่อแสงมีอาการกำเริบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนาและไม่ควรจะเกิดขึ้น หลอดไฟ LED สามารถกระพริบเนื่องจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสของไดรฟ์เวอร์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไฟ LED ของ Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการผันแปรในกระแสของไดรฟ์เวอร์ซึ่งกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระพริบ ดังนั้นคุณจะไม่เห็นแสงกระพริบแม้สักนิดเดียว

โทนแสงขาว



หลอดไฟนี้มีอุณหภูมิสี 6500K ซึ่งเป็นอุณหภูมิสีที่สูงที่สุดของหลอดประเภทนี้ จึงให้แสงที่ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติที่สุด ซึ่งช่วยให้มีสมาธิและรับรู้ได้ทุกรายละเอียด

ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาดำมืดลงได้ เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะ

- หรีแสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: ลัสเตอร์ที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E14
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภทของกระจก: ฝา

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 9.6 cm
- น้ำหนัก: 0.034 kg
- ความกว้าง: 5 cm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 550 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอพัจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ไ้ทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 55 mA
- ประสิทธิภาพ: 84 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718699701697
- EOC: 871869970169700
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDBulb 6.5W E14 6500K 220V P50(APR)

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 6.5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 45 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 9.6 cm

ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 150 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 550 lm
- อัตรากำลัง: 6.5 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699701697
- น้ำหนักสุทธิ: 0.034 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.047 kg
- ความสูง: 9.900 cm
- ความยาว: 5.100 cm
- ความกว้าง: 5.100 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929002267407



วันที่ออก: 2021-09-22
เวอร์ชัน: 0.32

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com