



使用飛利浦 LED 球型燈泡 來美化居家空間

先**進** LED **燈**泡能**為**日常的室**內**活動提供一般照明解**決**方案。您可以立即 省下**電費**,**並**且不用再**經**常更**換燈**泡,照明品**質還能維**持不**變**。

高品質照明

. 為您的眼睛舒適而設計

選擇永續型解決方案

. 燈泡使用壽命長達 15 年

讓燈光超越照明

. 立即亮起

使用壽命長達數十年的高品質 LED 燈

•展現真實色彩顏色的燈光

產品特點

不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是,刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮,則會感到眩光。太柔和,則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境,並建立舒適的氛圍。

15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時,能減少時常汰換的麻煩,讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

立即亮起 展現真實色彩顏色的燈光



從衣櫥中挑選衣服時可看見衣服的真實顏 色 - 您可以信心十足地穿搭紅色連衣裙和 紅色鞋子,確定顏色完美符合。

規格

燈泡特性

•可調式:無

•預期用途:室內

• 燈泡外型: 非指向性球泡燈

•插座: E14

·技術: LED

•玻璃類型:霧面

燈泡尺寸

• 高度: 9.5 cm

• 重量: 0.023 kg

• 寬度: 4.8 cm

耐用性

· 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情况下):

·光通維持率 (LMF): 70%

·額定使用壽命: 15,000 h

- 開關次數: 50,000

照明特性

· 光束角度: 150°

. 色彩一致性: 6SDCM

. 演色性指數 (CRI): 90

·色溫: 6500 K

. 光色類別: 畫光色

•額定光通量: 550 lm

·開始時間: <0.5 s

· 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點

壳

. 顏色碼: 965 | CCT of 6500K

其他

· EyeComfort: 是

其他特性

·燈電流: 54 mA

·效率: 84 lm/W

包裝資訊

• EAN: 8718699701697

• EOC: 871869970169700

• 產品名稱: LEDBulb 6.5W E14 6500K 230V P48 9 APR

耗電量

·功率因數: 0.51

·電壓: 220-240 V

· 瓦數: 6.5 W

•等效瓦數: 45 W

產品尺寸與重量

·長度: 9.5 cm

額定值

•額定光束角度: 150° •額定使用壽命: 15,000 h •額定光通量: 550 lm •額定功率: 6.5 W

技術規格

·頻率: 50-60 Hz

包裝尺寸與重量 [LEDBulb 6.5W E14 6500K 220V P50(APR)]

· EAN/UPC - 產品: 8718699701697

淨重: 0.034 kg淨重: 0.047 g高度: 9.900長度: 5.100寬度: 5.100

·材料編號 (12NC): 929002267407

包裝尺寸與重量 [LEDBulb 6.5W E14 6500K 230V P48 9 APR]

· EAN/UPC - 產品: 8718699701697

淨重: 0.023 kg淨重: 0.036 g高度: 9.900長度: 5.100

• 寬度: 5.100

·材料編號 (12NC): 929002975507



出版日期: 2023-11-10 版本: 0.177 © 2023 Signify Holding. 保留一切權利。 Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明,亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價,亦不構成任何報價單或合約的一部分;如 Signify 另有同意,則不在此限。 Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。