

PHILIPS

Lightstrip Plus Base
V4, 2 méter

Hue White and color
ambiance

Tápegység mellékelve

Bluetooth-szal azonnal
vezérelhető

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8718699703424



Korlátlan lehetőségek

Világítsa meg színes fénnel otthona bármely részét! Ez a rugalmas és akár 10 méterre meghosszabbítható beltéri fényszalag bármilyen felületre tapad, és teljes felületén egyszerre egy színben vagy a fehér bármely árnyalatában világít.

Korlátlan lehetőségek

- Élvezze a szórakozást intelligens világítás mellett
- Ragyogó fény a funkcionális és hangulatvilágításhoz
- A Lightstrip fénycsík hajlítható, vágható és meghosszabbítható

Alakítsa tetszés szerint a fényt

- Akár 10 méterig hosszabbítható

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Teremtsen személyre szabott élményt a színes intelligens világítással
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Élvezze a szórakozást




Feledkezzen bele a filmnézésbe, játékba vagy zenehallgatásba a fény varázslatával. Több milliónyi szín és számtalan világítási lehetőség közül választhat, és bármely nappalit privát mozivá változtathat – Önnek csak a pattogatott kukoricáról kell gondoskodnia.

Magas fénykibocsátás



Nagyszerű fénylefedettségükkel a teljes hosszukon és 1600 lumenes fénykibocsátásukkal a Philips Hue fénycsíkok elegendő fényt biztosítanak ahhoz, hogy dekoratív és funkcionális fényforrásként egyaránt használható legyenek.

A Lightstrip fénycsík hajlítható, vágható és meghosszabbítható




Ez a teljes mértékben rugalmas beltéri fénycsík hajlítható és formázható, így tökéletesen a rendelkezésre álló helyhez igazítható. Ha nagyobb a hely, mint a fénycsík hossza, megtoldhatja, ha pedig kisebb, levághatja. A levágott darab sem vész kárba: a mellékelt csatlakozókapoccsal egy másik Lightstrip alapegységhez csatlakoztatható.

Akár 10 méterig hosszabbítható




1 méteres hosszabbítóelemek* hozzáadásával akár 10 méterre is meghosszabbíthatja a Philips Hue Lightstrip Plus fényszalagot, így nagyobb felületeket is lefedhet és szélesebb körben használhatja a szalagot. A mélyedések ragyogó megvilágításától a folyosók vagy lépcsőházak tájékozódási világításáig, bármi lehetséges. A Philips Hue Lightstrip Plus teljes körű színekonzisztenciát kínál, az elsőtől az utolsó hosszabbító egységig.*A hosszabbítás csak Bluetooth-kompatibilis verzióval lehetséges.

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Teremtse személyre szabott élményt a színes intelligens világítással



Alakítsa át otthonát több mint 16 millió színnel, azonnal megteremtve a megfelelő hangulatot bármilyen eseményhez. Egy gombnyomásra beállíthat egy ünnepi hangulatot egy bulihoz, átalakíthatja nappaliját moziateremmé, kiemelheti otthona dekorációját színes világítással és még sorolhatnánk.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: többszínű
- Anyag: szilikon

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Színváltó (LED): Igen
- Szórt fényhatás: Nem
- Szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): >80

Lightstrip

- Színhőmérséklet: 2000-6500 K
- Vághatóság: Igen
- Toldhatóság: Igen
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 25 000 h
- Max. készenléti fogyasztás: 0,5 W
- Teljesítmény: 20 W
- Szélesség: 15 mm
- Hosszúság: 78 in
- Szélesség: 0,57 in

Egyéb

- Típus: Fényszalagok

Csomagolási információk

- EAN: 8718699703424

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 20 W
- Készenléti teljesítményfelvétel: 0,50 W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,337 kg
- Nettó tömeg: 0,743 lb
- Magasság: 0,55 cm
- Hosszúság: 200 cm
- Szélesség: 1,45 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 1 700 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Élettartam: 25,000 h
- Hálózati tápellátás: 100–240 V
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II – kettős szigetelésű
- A fényforrás cserélhetősége: Nem cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 1 140 lm

A doboz tartalma

- Hálózati adapter: 1

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Philips Hue Bluetooth Alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 9.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718699703424
- Nettó tömeg: 0,36 kg
- Bruttó tömeg: 0,45 kg
- Magasság: 14 cm
- Hosszúság: 7,5 cm
- Szélesség: 14 cm
- Cikkszám (12NC): 929002269101



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.884

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com